



Mit dem Steripower®, dem weltweit patentierten, berührungslosen Händedesinfektionsgerät wird Ihnen der Umgang mit der Händedesinfektion so komfortabel wie nur eben möglich gemacht.

10 Fakten zum Steripower®:

Wartungsfrei

Dosierung

Individuelle Applikationsmenge einstellbar in 10 Stufen von 0,5 ml bis 5 ml. Zusätzliche Feindosierung der Flüssigkeitsmenge möglich.

Große Öffnung

für die berührungslose Desinfektion beider Hände. Überschüssige Flüssigkeit kann Arbeits- und Bodenbeläge nicht beeinträchtigen.

Netz- und Akkubetrieb

dadurch flexible Positionierung. Akkuleistung mindestens 6 Wochen. Optischen Warnsignal vor Akkuausfall.

Kompatibilität

Jedes handelsübliche Desinfektionspräparat einsetzbar. (0,5 und 1 l Flaschen)

Sensor

Beim Einführen der Hände löst der Sensor einen Sprühstoß mit der eingestellten Applikationsmenge aus.

Sprühkegel

benetzt beide Hände flächendeckend. Es entsteht keine Vernebelung (keine Aerosoldämpfe).

Auffangschale

mit integriertem Saugpad: überschüssige Flüssigkeit wird aufgefangen und eingeschlossen.

DIN Ladebuchse

für den Netzanschluß des mitgelieferten Akkuladegerätes.

Optional: Counter

nicht manipulierbarer Digital-Counter zur Kontrolle der eingestellten Dosierung und der abgegebenen Sprühstöße

Jetzt neu! Optional: Türöffner

Anschluß für einen sensorgesteuerten Türöffner

Desinfektion in Perfektion!

das berührungslose Händedesinfektionsgerät!

Netz- und Akkubetrieb

dadurch flexible Positionierung.
Akkuleistung mindestens 6 Wochen,
Optisches Warnsignal vor Akkuausfall.
Optional: Netzstecker

Wartungsfrei

Türöffner NEU

Optionaler Anschluss für
einen signalgesteuerten
Türöffner.

Sensor

Beim Einführen der Hände
läßt der Sensor einen
Sprühstoß mit der ein-
gestellten Applikations-
menge aus.

Dosierung

Individuelle Applikations-
menge einstellbar in
10 Stufen von 0,5 - 5 ml.
Zusätzliche Feindosierung
der Flüssigkeitsmenge
möglich.

Große Öffnung

für die berührungslose
Desinfektion beider Hände,
überschüssige Flüssigkeit
kann Arbeits- und Boden-
beläge nicht beeinträchtigen.

Kompatibilität

Jedes handelsübliche
Desinfektionspräparat
einsetzbar.
(0,5 und 1l Flaschen)

Sprühkegel

benetzt beide Hände
flächendeckend. Es ent-
steht keine Vernebelung
(keine Aerosoldämpfe).

Auffangschale

mit integriertem Saugpad:
Überschüssige Flüssigkeit
wird aufgefangen und
eingeschlossen.

Abmessungen

Gerätemaße (ca.):
Höhe 505 mm
Breite 290 mm
Tiefe 200 mm

Optional: Counter

Nicht manipulierbarer Digital-Counter
zur Kontrolle der eingestellten Dosierung
und der abgegebenen Sprühstöße.

DIN Ladebuchse

für den Netzanschluss des
mitgelieferten Akkuladegerätes.

 Steripower®

